


Garant GRIDLINE

**Geperforeerde wand éézijdig, Geschikt voor hoogte verticale kast: 1000 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942015 1000
GTIN	4062406068516
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geperforeerde wand met  $\square$  9×9 mm in een raster van 37 mm. Voor eenzijdige bevestiging van haken en houders en accessoires voor geperforeerde wanden; u vindt deze in groep 95. Nuttige maat voor haken bij inbouw in nr. 942002 250 mm / 40 mm, naar keuze 135 mm / 135 mm. Bij inbouw in nr. 942004: 75 mm / 40 mm, inbouw in het midden niet mogelijk.

**T.b.v. :**

Vult een verticale sectie van kast nr. 958610 volledig.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 667,5 mm

Breedte: 627 mm

Gewicht: 6 kg

**Technische beschrijving**

Geschikt voor hoogte verticale kast	1000 mm
Breedte	627 mm

Hoogte	667,5 mm
Gewicht	6 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Geperforeerde wand voor verticale kast