

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p=8\text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 125\text{Lmm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218565 125L
GTIN	4045197707512
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200\text{ mm}$  leverbaar.

**Technische beschrijving**

Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	6
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Opnameboring- $\varnothing$	32 mm
geschikte wisselplaat	SNHX

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Kraag-Ø d <sub>1</sub>	59 mm
Maximale insnijddiepte a <sub>e,max</sub>	29,7 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 12045
Wisselplaatschroevenset	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219978
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2