


**Garant****Stellingkast zonder deuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944009 1000
GTIN	4062406068530
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.  
Stellingkast met indeling in 30×11G.

**Plaatsing:**

Aantal magazijnbakken: 12 × Nr. 963321 maat SB6; 12 × nr. 963321 maat SB5; 12 × nr. 963321 maat SB4

**Levering:**

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.**
- **Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	845 mm
----------------	--------

Hoogte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Breedte	750 mm
Aantal legborden	4
Gewicht	47 kg
Kastfronten	open
Diepte	275 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	11
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

## Accessoires

Legbord voor stellingkasten, diepte 11 G Voor kastbreedte in G 30	944061 30
Legbord met niveaus voor stellingkasten, diepte 11G Voor kastbreedte in G 30	944065 30
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F