

Garant**Magazijnkast zonder deur, Aantal doorzichtige bakken: 97****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944119 97
GTIN	4062406068578
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Magazijnkast met indeling in 30×11G.

Doorzichtige bakken van transparante **ABS-kunststof** voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden geleegd en op elkaar worden gestapeld.

Plaatsing:

Aantal doorzichtige bakken (b×d×h): 36 st. 50×42×46 mm 36 st. 80×63×70 mm 25 st. 100×97×108 mm

Levering:

Kast inclusief doorzichtige bakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
--------	---------

Diepte	275 mm
Gewicht	70,5 kg
Breedte	750 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	11
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Magazijnkast