

Garant**Magazijnkast zonder deur, Aantal doorzichtige bakken: 45****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944119 45
GTIN	4062406068554
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Magazijnkast met indeling in 30×11G.

Doorzichtige bakken van transparante **ABS-kunststof** voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden geleegd en op elkaar worden gestapeld.

Plaatsing:

Aantal doorzichtige bakken (b×d×h): 12 st.80×63×70 mm; 15 st.100×97×108 mm; 12 st.128×128×133 mm; 6 st.175×140×160 mm

Levering:

Kast inclusief doorzichtige bakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	72,5 kg
---------	---------

Hoogte	2000 mm
Breedte	750 mm
Diepte	275 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	11
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Magazijnkast