

**Garant****Schijffrees met kraag breedte ap = 5 mm, Ø D: 125Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218562 125L
GTIN	4045197707291
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SNHX
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Maximale insnijddiepte a <sub>e,max</sub>	29,7 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm

Kraag-Ø d <sub>1</sub>	59 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	6
Opnameboring-Ø	32 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1103
Wisselplaatschroevenset	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219949
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP