


Garant**Computerlessenaar, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948040 S
GTIN	4062406068585
Artikelklasse	91C

Omschrijving**Uitvoering:**

Geschikt voor pc en laptop. Beeldschermhouder voor pc-variant gebaseerd op VESA-opname, plaatsing links, rechts en in het midden. Met een aflegvlak aan de achterzijde (binnenwerkse maat bxd: 545x220 mm) en met een inhaakbaar legbord (binnenwerkse maat bxd: 570x300 mm).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, onderstel **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Voor het plaatsen van ordners, haaksystemen en een zonder gereedschap inhaakbaar legbord.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1240 mm

Grondvlak breedte: 750 mm

Grondvlak diepte: 550 mm

Gewicht: 15 kg

Technische beschrijving

Gewicht	15 kg
---------	-------

Grondvlak diepte	550 mm
Hoogte	1240 mm
Grondvlak breedte	750 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computerlessenaar