

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 36×16G, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940101 750
GTIN	4062406068639
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×16G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

poedercoating.**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
-------------------------	-------

ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Aantal legborden	1
Hoogte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Gewicht	52 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	595 mm
Aantal lades	1
Breedte	1000 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Breedte in G	40
Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

Accessoires

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16
---	--------------

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
--	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
---	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
--	------------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
--	------------

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
--	-----------

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
---	--------------

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
---	-----------

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
--	----------

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 750/800 mm	940501 750/800
--	----------------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
--	------------

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte 750/800 mm	940511 750/800
---	----------------

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
---	--------------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
--	------------

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
--	-----------

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
---	-----------

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
--	------------

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40