

Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 36×16G, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940101 2000
GTIN	4062406068691
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×16G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lades.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,  
**poedercoating.**

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	1845 mm
Gewicht	115 kg
Handgreep positionering	midden
Hoogte	2000 mm
Diepte	500 mm
Aantal lades	3
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
ComfortClose	nee
Aantal legborden	3
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige breedte in G	36
Lades nuttige diepte	400 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Breedte in G	40
Lades nuttige breedte	900 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×16G
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 2000 mm	940511 2000
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40

---

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40

---

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem  
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75

---