

Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 36×16G, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940101 800
GTIN	4062406068646
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×16G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lades.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

**poedercoating.****Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	1000 mm
---------	---------

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	54 kg
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Nuttige hoogte	645 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal lades	1
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Handgreep positionering	boven
Hoogte	800 mm
Aantal legborden	1
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte	900 mm
Breedte in G	40
Lades nuttige breedte in G	36
Diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	36×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×16G
Kast type	Basiskast

Producttype	Legbordenkast
-------------	---------------

## Accessoires

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Comfort Close lades intrek-dempingsstelsel Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 750/800 mm	940501 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 750/800 mm	940511 750/800
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G  
40

940552 40

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte  
lade 300 mm

940642 300