

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, Jaloezieën, 36×14G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940109 1000
GTIN	4062406068776
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×14G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Jaloezieën van geëloxeerde aluminium profielen, niet configureerbaar wat betreft kleur.

Deuren en ladefronten antraciet RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	64 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	845 mm
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	onder
Aantal lades	1
Hoogte	1000 mm
Kastfronten	Jaloezieën
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	500 mm
Aantal legborden	2
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Breedte in G	40
Lades nuttige diepte	350 mm
Lades nuttige diepte in G	14
Diepte in G	20
Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Nuttig ladeoppervlak in G	36×14
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×14G

Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75