

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 36×16G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940103 1000
GTIN	4062406068738
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×16G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

poedercoating.**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	64 kg
Diepte	500 mm
Aantal legborden	2
Aantal lades	1
ComfortClose	nee
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Handgreep positionering	boven
Hoogte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	845 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige diepte in G	16
Breedte in G	40
Lades nuttige breedte in G	36
Nuttig ladeoppervlak in G	36×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×16G

Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40	958146 40
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kashoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20	951980 40X20
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20	951985 40X20
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
40

940552 40

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte
1000/1250 mm

940511 1000/1250

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75