

Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, doorzichtige vleugeldeuren, 36×16G, Hoogte: 1250mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 940103 1250   |
| GTIN          | 4062406068745 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×16G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en laden.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

**poedercoating.****Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

|   |  |
|---|--|
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                               | 75 kg  |
| Aantal lades  | 1  |
| ComfortClose  | nee  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                | 100 %  |
| Hoogte  | 1250 mm  |
| Aantal legborden  | 2  |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen                                | ja   |
| Breedte   | 1000 mm  |
| Handgreep positionering   | boven  |
| Kastfronten   | Doorzichtige vleugel deur                                      |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg   |
| Diepte  | 500 mm   |
| Nuttige hoogte  | 1095 mm  |
| Gewicht   | 72 kg  |
| Diepte in G   | 20   |
| Lades nuttige diepte  | 400 mm   |
| Lades nuttige diepte in G   | 16   |
| Breedte in G  | 40   |
| Lades nuttige breedte   | 900 mm   |
| Lades nuttige breedte in G  | 36   |
| Nuttig ladeoppervlak in G   | 36×16  |
| Materiaaldikte  | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen                                      | 1000 kg  |
| Deuropeningshoek  | 250 graden   |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot   | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G                             | 36×16G   |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Kast type   | Basiskast     |
| Producttype | Legbordenkast |

## Accessoires

|  |                  |
|--|------------------|
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940560 40        |
| Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 36X16  | 951885 36X16     |
| Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm  | 940642 150       |
| Mat voor lades Afmeting in G 36X16   | 951830 36X16     |
| Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm  | 940642 125       |
| Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40   | 940590 40        |
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11  | 914226 GP11      |
| Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 40                          | 958146 40        |
| Aflegbord van multiplex Afmeting in G 40X20  | 951985 40X20     |
| Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm   | 940642 75        |
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940552 40        |
| Aflegbord van bamboe Afmeting in G 40X20   | 951980 40X20     |
| Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 1250 mm                      | 940501 1250      |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kasthoogte 1000/1250 mm | 940511 1000/1250 |
| Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16  | 951910 36X16     |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40   | 940550 40        |
| Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm  | 940642 100       |
| Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F  | 940559 F         |

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte  
lade 300 mm

940642 300

Comfort Close lades intrek-dempingsysteem  
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte  
lade 200 mm

940642 200