

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 36×16G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940111 1000
GTIN	4062406068806
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G, met lades 36×16G.

Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Aantal lades	1
Diepte	500 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Handgreep positionering	onder
Hoogte	1000 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	64 kg
Aantal legborden	2
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte in G	40
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte in G	36
Diepte in G	20
Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×16
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×16G
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 36X16	951910 36X16
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940642 300
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940642 100
Set antislipmatten voor lades, 5-delig Afmeting in G 36X16	951885 36X16
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren Voor kasthoogte 900/1000 mm	940501 900/1000
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940642 200
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125
Mat voor lades Afmeting in G 36X16	951830 36X16
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940642 150
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940642 75

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 40G Voor kashoogte
1000/1250 mm

940511 1000/1250