

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940121 900
GTIN	4062406068851
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Gewicht	78 kg
Aantal legborden	1
Breedte	1250 mm

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Hoogte	900 mm
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	745 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	50
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 900 mm	940512 900
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 50	958146 50
	940510 900

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kashoogte 900 mm

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50

940590 50

Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
50

940552 50

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 50X20

951980 50X20

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 50X20

951985 50X20