

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940121 2000
GTIN	4062406068899
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	156 kg
Breedte	1250 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	2000 mm
Aantal legborden	5
Handgreep positionering	midden
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte	500 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
ComfortClose	nee
Breedte in G	50
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 2000 mm	940510 2000
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 50	958146 50

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 2000 mm	940512 2000
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50