

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 940123 900    |
| GTIN          | 4062406068929 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

|   |        |
|---|--------|
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg |
| Hoogte  | 900 mm |
| Diepte  | 500 mm |
| Nuttige hoogte  | 745 mm |

|  |  |
|--|--|
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja   |
| Aantal legborden                         | 1  |
| Handgreep positionering                  | boven  |
| Breedte                                  | 1250 mm  |
| Gewicht                                  | 78 kg  |
| ComfortClose                             | nee  |
| Kastfronten                              | Doorzichtige vleugel deur                                      |
| Diepte in G                              | 20   |
| Breedte in G                             | 50   |
| Materiaaldikte                           | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen       | 1000 kg  |
| Deuropeningshoek                         | 250 graden   |
| Hoogteverstelling in raster              | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot                        | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type                                | Basiskast  |
| Producttype                              | Legbordenkast  |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F   | 940559 F     |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50   | 940550 50    |
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50  | 940552 50    |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugel deuren, breedte 50G Voor kasthoogte 900 mm | 940512 900   |
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11  | 914226 GP11  |
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50  | 940560 50    |
| Aflegbord van bamboe Afmeting in G 50X20   | 951980 50X20 |

|   |              |
|---|--------------|
| Aflegbord van multiplex Afmeting in G 50X20   | 951985 50X20 |
| Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50   | 940590 50    |
| Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm<br>Behuizingsbreedte in G 50                   | 958146 50    |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten<br>metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 900 mm | 940510 900   |