

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940123 1000
GTIN	4062406068936
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee

Handgreep positionering	boven
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal legborden	2
Breedte	1250 mm
Gewicht	89 kg
Nuttige hoogte	845 mm
Diepte	500 mm
Hoogte	1000 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	50
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 50X20	951980 50X20
	940552 50

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50

Schuifgreep voor GridLine Type GP11

914226 GP11

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met vleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50

940550 50

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50

940560 50

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 50X20

951985 50X20

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm  
Behuizingsbreedte in G 50

958146 50