

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940123 800
GTIN	4062406068912
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	800 mm
Breedte	1250 mm
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Handgreep positionering	boven

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal legborden	1
Gewicht	73 kg
Nuttige hoogte	645 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	50
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 50X20	951985 50X20
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 750/800 mm	940512 750/800
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metvleugeldeuren, breedte 30G Voor kasthoogte 750/800 mm	940510 750/800
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 50	958146 50
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 50X20	951980 50X20