

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940127 2000
GTIN	4062406069100
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	midden
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur

Breedte	1250 mm
ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	156 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	50
Aantal legborden	5
Diepte	500 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kashoogte 2000 mm	940513 2000
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 50	958146 50
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50