

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940127 900
GTIN	4062406069063
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Diepte	500 mm

Nuttige hoogte	745 mm
Breedte in G	50
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Hoogte	900 mm
Breedte	1250 mm
Aantal legborden	1
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	78 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kasthoogte 900 mm	940513 900
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 50X20	951985 50X20
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 50	958146 50
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 50X20	951980 50X20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50