

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940125 1500
GTIN	4062406069025
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	50
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal legborden	3
Diepte in G	20
Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	1345 mm
Diepte	500 mm
Hoogte	1500 mm
Gewicht	120 kg
Breedte	1250 mm
ComfortClose	nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 50	958146 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kashoogte 1500 mm	940513 1500
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 50X20	951985 50X20
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 50X20	951980 50X20