


**Spiraalboren HSS nr. 114000 als aanvulset, ongecoat, Type: 6-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Aantal snijkanten Z: 2

Boorbereik: 6 - 10 mm

Aantal boren: 41

Boren steeds oplopend: 0,1 mm

Technische beschrijving

Boorbereik	6 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Aantal boren	41
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8

Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Accessoires

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraalboor HSS rolgewalst N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1