

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940137 1000
GTIN	4062406069223
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	845 mm
Diepte in G	20
Handgreep positionering	onder

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	89 kg
Hoogte	1000 mm
ComfortClose	nee
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Breedte in G	50
Aantal legborden	2
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1250 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50