

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940135 500
GTIN	4062406069179
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	onder
ComfortClose	nee
Hoogte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal legborden	1
Nuttige hoogte	345 mm
Diepte in G	20
Gewicht	52 kg
Breedte	1250 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Breedte in G	50
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21