

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940137 500
GTIN	4062406069209
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm
Aantal legborden	1
Diepte in G	20

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	onder
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Nuttige hoogte	345 mm
Hoogte	500 mm
Breedte in G	50
ComfortClose	nee
Breedte	1250 mm
Gewicht	52 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940590 50
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940560 50
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940552 50
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50	940550 50