

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 940135 750 |
| GTIN | 4062406069186 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 50×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Kastfronten | Volledig plaatstalen schuifdeur |
| Aantal legborden | 1 |
| Breedte | 1250 mm |
| Gewicht | 70 kg |

| | |
|---|--|
| Diepte in G | 20 |
| Diepte | 500 mm |
| Handgreep positionering | onder |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg |
| Hoogte | 750 mm |
| ComfortClose | nee |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Nuttige hoogte | 595 mm |
| Breedte in G | 50 |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type | Opzetkast |
| Producttype | Legbordenkast |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F | 940559 F |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50 | 940550 50 |
| Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 50 | 940590 50 |
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 50 | 940552 50 |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 50G Voor kashoogte 750/800 mm | 940513 750/800 |

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 50

940560 50