


Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940165 900
GTIN	4062406069711
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

**Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Handgreep positionering	boven
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Gewicht	82 kg
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	763 mm

Aantal legborden	2
Hoogte	900 mm
Breedte in G	60
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	20
Breedte	1500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kasthoogte 900 mm	940514 900
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 60X20	951985 60X20
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 60	958146 60
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 60X20	951980 60X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940651 125
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30