

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940165 2000
GTIN	4062406069759
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Breedte	1500 mm

Aantal legborden	10
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	1863 mm
Hoogte	2000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	171 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Handgreep positionering	midden
Diepte in G	20
Breedte in G	60
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
	958146 60

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm
Behuizingsbreedte in G 60

Legbord dragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
125 mm

940651 125

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

940552 30

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940550 30

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
75 mm

940651 75

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
150 mm

940651 150

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
300 mm

940651 300

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 2000 mm

940514 2000