


Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940165 750
GTIN	4062406069599
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Gewicht	74 kg
Diepte	500 mm
Breedte in G	60

Breedte	1500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal legborden	2
Hoogte	750 mm
Nuttige hoogte	613 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	boven
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 60	958146 60
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 60X20	951980 60X20
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
	940651 75

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
75 mm

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 60X20

951985 60X20

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
150 mm

940651 150

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
300 mm

940651 300

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 750/800
mm

940514 750/800

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
30

940552 30

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
200 mm

940651 200

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade
125 mm

940651 125