

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940167 750
GTIN	4062406069766
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

**Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Gewicht	74 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1500 mm

Nuttige hoogte	613 mm
Handgreep positionering	boven
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Diepte	500 mm
Breedte in G	60
Hoogte	750 mm
ComfortClose	nee
Diepte in G	20
Aantal legborden	2
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 60X20	951980 60X20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
	958146 60

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm  
Behuizingsbreedte in G 60

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade  
125 mm

940651 125

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 60X20

951985 60X20

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade  
150 mm

940651 150

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940550 30

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940560 30

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade  
75 mm

940651 75

Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten  
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 750/800  
mm

940514 750/800

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade  
300 mm

940651 300