

Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940177 750
GTIN	4062406069872
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte in G	60
Nuttige hoogte	613 mm
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Diepte	500 mm
Hoogte	750 mm

ComfortClose	nee
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1500 mm
Handgreep positionering	onder
Aantal legborden	2
Gewicht	74 kg
Diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
	940514 750/800

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 750/800
mm

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940590 30

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
200 mm

940651 200

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
125 mm

940651 125

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940550 30

Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30

940560 30

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G Fronthoogte lade
300 mm

940651 300