

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940175 750
GTIN	4062406069841
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

**Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Nuttige hoogte	613 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte in G	60

Diepte in G	20
Handgreep positionering	onder
Hoogte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ComfortClose	nee
Aantal legborden	2
Breedte	1500 mm
Gewicht	74 kg
Diepte	500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940651 125

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 750/800 mm	940514 750/800
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300