

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, volledig plaatstalen schuifdeuren, 26×14G, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940185 1250
GTIN	4062406066970
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G, met lades 26×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	14
---------------------------	----

Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Handgreep positionering	boven
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte	350 mm
Aantal lades	2
Breedte	1500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Lades nuttige breedte in G	26
Diepte in G	20
Hoogte	1250 mm
ComfortClose	nee
Breedte in G	60
Aantal legborden	4
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nuttige hoogte	1113 mm
Gewicht	121 kg
Diepte	500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 60X20	951985 60X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940651 125
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Comfort Close lades intrek-dempingsstelsel Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 60X20	951980 60X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 60	958146 60