

Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, volledig plaatstalen schuifdeuren, 26×14G, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940185 900
GTIN	4062406066956
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G, met lades 26×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lades.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016,

**poedercoating.****Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte in G	60
Handgreep positionering	boven
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Aantal lades	2
Aantal legborden	2
Diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Hoogte	900 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1500 mm
Lades nuttige diepte in G	14
Gewicht	97 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttige hoogte	763 mm
ComfortClose	nee
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte	350 mm
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 200 mm	940651 200
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 60X20	951980 60X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 75 mm	940651 75
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 60	958146 60
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 60X20	951985 60X20
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940550 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 100 mm	940651 100
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940552 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 150 mm	940651 150
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940560 30
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	940590 30
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 125 mm	940651 125
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 60G Voor kasthoogte 900 mm	940514 900
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 30G Fronthoogte lade 300 mm	940651 300