

Garant GRIDLINE

**Opzetkast met lade, doorzichtige schuifdeuren, 26×14G, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940197 1000
GTIN	4062406070007
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G, met lades 26×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lades.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,  
**poedercoating.**

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.  
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	1500 mm
Lades nuttige breedte in G	26

Gewicht	109 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Lades nuttige diepte	350 mm
Diepte	500 mm
Aantal legborden	4
Hoogte	1000 mm
Breedte in G	60
Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
Aantal lades	2
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	863 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	14
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	onder
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten  
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 1000/1250  
mm

940514 1000/1250

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem  
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75