

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, doorzichtige schuifdeuren, 26×14G, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940197 750
GTIN	4062406069995
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G, met lades 26×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en laden.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	1500 mm
Gewicht	90 kg
Lades nuttige diepte	350 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Aantal lades	2
Handgreep positionering	onder
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	14
Hoogte	750 mm
Aantal legborden	2
Nuttige hoogte	613 mm
Diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
Breedte in G	60
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75