

Garant GRIDLINE

Opzetkast met lade, volledig plaatstalen schuifdeuren, 26×14G, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940195 750
GTIN	4062406069971
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 60×20G, met lades 26×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lade.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

poedercoating.**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	750 mm
ComfortClose	nee
Aantal legborden	2

Breedte	1500 mm
Breedte in G	60
Diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Handgreep positionering	onder
Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
Lades nuttige diepte in G	14
Gewicht	90 kg
Lades nuttige diepte	350 mm
Aantal lades	2
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte	500 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte	613 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 60G Voor kashoogte 750/800
mm

940514 750/800

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75