

Garant GRIDLINE

**Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940205 1250
GTIN	4062406070052
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

**Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

ComfortClose	nee
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Diepte in G	20
Handgreep positionering	boven

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	80
Diepte	500 mm
Nuttige hoogte	1113 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Aantal legborden	4
Gewicht	128 kg
Hoogte	1250 mm
Breedte	2000 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 80X20	951985 80X20
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 80	958146 80
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 80X20	951980 80X20