

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940205 2000
GTIN	4062406070076
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	1863 mm
Breedte in G	80

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	2000 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte	500 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte in G	20
Aantal legborden	10
Handgreep positionering	midden
Gewicht	195 kg
ComfortClose	nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 80	958146 80

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 2000 mm	940515 2000
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300