

Garant GRIDLINE

Basiskast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940205 800
GTIN	4062406070021
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Handgreep positionering	boven
ComfortClose	nee
Nuttige hoogte	663 mm
Aantal legborden	2

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	800 mm
Breedte	2000 mm
Gewicht	94 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Breedte in G	80
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 750/800 mm	940515 750/800
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G,Hoogte 150 mm Behuizingsbreedte in G 80	958146 80
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 80X20	951985 80X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 80X20	951980 80X20