

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940215 1000
GTIN	4062406070175
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Aantal legborden	4
Nuttige hoogte	863 mm
Hoogte	1000 mm
Gewicht	114 kg
Breedte	2000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Breedte in G	80
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	onder
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125