

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940207 1500
GTIN	4062406070137
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1500 mm
Nuttige hoogte	1363 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte in G	80
Handgreep positionering	boven
ComfortClose	nee
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Aantal legborden	6
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Breedte	2000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	151 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 80X20	951985 80X20
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
	940652 300

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
300 mm

Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten
metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1500 mm

940515 1500

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G
40

940552 40

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Slotplaat voor GridLine Type GP21

914227 GP21

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
100 mm

940652 100

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
150 mm

940652 150

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
125 mm

940652 125

Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 80X20

951980 80X20

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm
Behuizingsbreedte in G 80

958146 80