

Garant GRIDLINE

**Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 940207 2000   |
| GTIN          | 4062406070144 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

**Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

**Levering:**

Kast inclusief legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kastfronten  | Doorzichtige schuifdeur |
| Breedte in G | 80                      |

|   |  |
|---|--|
| Handgreep positionering   | midden   |
| Breedte   | 2000 mm  |
| Diepte  | 500 mm   |
| Nuttige hoogte  | 1863 mm  |
| Diepte in G   | 20   |
| ComfortClose  | nee  |
| Gewicht   | 195 kg   |
| Hoogte  | 2000 mm  |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg   |
| Aantal legborden  | 10   |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen                                | ja   |
| Materiaaldikte  | 0,9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen                                      | 1000 kg  |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot   | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type   | Basiskast  |
| Producttype   | Legbordenkast  |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm | 940652 125  |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm | 940652 300  |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm | 940652 150  |
| Slotplaat voor GridLine Type GP21                               | 914227 GP21 |

|  |             |
|--|-------------|
| Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940590 40   |
| Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940560 40   |
| Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40  | 940552 40   |
| Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F  | 940559 F    |
| Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm<br>Behuizingsbreedte in G 80                  | 958146 80   |
| Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten<br>metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 2000 mm | 940515 2000 |
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40   | 940550 40   |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade<br>200 mm                                   | 940652 200  |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade<br>75 mm                                    | 940652 75   |
| Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade<br>100 mm                                   | 940652 100  |