

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940215 500
GTIN	4062406070151
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	363 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	80
Handgreep positionering	onder
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur

Gewicht	70 kg
ComfortClose	nee
Aantal legborden	2
Breedte	2000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Diepte in G	20
Hoogte	500 mm
Diepte	500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
	940652 300

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
300 mm

Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
150 mm

940652 150

Slotplaat voor GridLine Type GP21

914227 GP21

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
75 mm

940652 75