

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940207 1000
GTIN	4062406070113
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	863 mm
ComfortClose	nee
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Breedte in G	80

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	114 kg
Hoogte	1000 mm
Aantal legborden	4
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	2000 mm
Diepte	500 mm
Handgreep positionering	boven
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Aflegbord van bamboe Afmeting in G 80X20	951980 80X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
	940552 40

Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 150 mm
Behuizingsbreedte in G 80

958146 80

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40

Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F

940559 F

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
75 mm

940652 75

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
100 mm

940652 100

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
300 mm

940652 300

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade
200 mm

940652 200

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940590 40

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 80X20

951985 80X20