

Garant GRIDLINE

Opzetkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940215 750
GTIN	4062406070168
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Gewicht	92 kg
Nuttige hoogte	613 mm
Diepte in G	20
ComfortClose	nee

Aantal legborden	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	750 mm
Breedte	2000 mm
Handgreep positionering	onder
Diepte	500 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen schuifdeur
Breedte in G	80
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbordragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 750/800 mm	940515 750/800
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100