


Garant GRIDLINE

**Basiskast met lade, volledig plaatstalen schuifdeuren, 36×14G, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940225 900
GTIN	4062406070236
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G, met lades 36×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

**Levering:**

Kast inclusief legborden en lade.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016,

**poedercoating.****Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte	763 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

ComfortClose	nee
Breedte in G	80
Aantal lades	2
Hoogte	900 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Lades nuttige breedte in G	36
Lades nuttige diepte in G	14
Diepte in G	20
Handgreep positionering	boven
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	36×14
Lades nuttige breedte	900 mm
Breedte	2000 mm
Lades nuttige diepte	350 mm
Aantal legborden	2
Gewicht	116 kg
Diepte	500 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×14G
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Aflegbord van multiplex Afmeting in G 80X20	951985 80X20
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 80X20	951980 80X20
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legbord200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kashoogte 900 mm	940515 900
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200