


Garant GRIDLINE

Opzetkast met doorzichtige schuifdeuren, Hoogte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940217 500
GTIN	4062406070182
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht).

Nivelleersokkel met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht	70 kg
Nuttige hoogte	363 mm
Breedte in G	80
ComfortClose	nee
Handgreep positionering	onder

Hoogte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal legborden	2
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Doorzichtige schuifdeur
Breedte	2000 mm
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Opzetkast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
	940652 75

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
75 mm

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940550 40

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F

940559 F

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
200 mm

940652 200

Lade voor schuifdeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade
150 mm

940652 150

Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40

940560 40