

Garant GRIDLINE

Basiskast met lade, volledig plaatstalen schuifdeuren, 36×14G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940225 1000
GTIN	4062406070243
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 80×20G, met lades 36×14G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Schuifdeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Vergrendeling van de schuifdeuren in eindstanden (open/dicht). **Nivelleersokkel** met 8 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	boven
Breedte in G	80

ComfortClose	nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Breedte	2000 mm
Aantal lades	2
Hoogte	1000 mm
Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Lades nuttige diepte in G	14
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nuttig ladeoppervlak in G	36×14
Lades nuttige breedte in G	36
Lades nuttige breedte	900 mm
Gewicht	130 kg
Nuttige hoogte	863 mm
Aantal legborden	4
Lades nuttige diepte	350 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×14G
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord 200 kg Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940590 40
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 200 mm	940652 200
Aflegbord van bamboe Afmeting in G 80X20	951980 80X20
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 100 mm	940652 100
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940652 125
Aflegbord van multiplex Afmeting in G 80X20	951985 80X20
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 75 mm	940652 75
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten metschuifdeuren, breedte 80G Voor kasthoogte 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Legborddragers, set, voor GridLine kasten 20-delig Type F	940559 F
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 150 mm	940652 150
Lade voor schuifdeurkasten, breedte 40G Fronthoogte lade 300 mm	940652 300